



## **Telefonen for den hørehæmmede, fordi**

**Der lyser en lampe samtidig med at telefonen ringer.**

**Ringestyrken kan naturligvis indstilles.**

**Hørerøret kan øge lydstyrken trinløst med op til 40 decibel**

**Telefonen kan fremhæve de høje toner.**

**Hørerøret har indbygget teleslynge.**

**Derudover er der batteribackup på det indbyggede ur, kortnummerbank på 10 numre og desuden 2 kviktastnumre.**

**Genkaldsmulighed.**

**Telefonen kan enten benyttes som bordtelefon eller som vægtelefon.**

**Telefonen arbejder på almindelige analoglinier.**

***Vi tilpasser teknikken til mennesket***